

Garant
Cabezal de corte QuickTurn, izquierda, Tamaño de vástago / placa: 20/11 mm


Datos de pedido

Número de pedido	250607 20/11
GTIN	4045197650405
Clase de artículo	21U

Descripción

Ventaja:

Cambio de plaquitas de corte sin herramientas. **Soltar el bloqueo mediante pulsación del botón – Cambiar el filo – Presionar la sujeción por brida.**

Disminuye el tiempo auxiliar de forma sencilla y cómoda.

Fuerza de apriete invariable, alta precisión de cambio, sin mantenimiento.

Refrigeración interior: no

Código ISO Soporte: DDJNR/L 2025K11

Plaquita de corte adecuada: DN.. 1104..

Anchura de función L₄: 32 mm

Longitud de la cabeza L₁: 48,5 mm

Longitud total L: 125 mm

Calzo: 259031 8

Descripción técnica

Plaquita de corte adecuada	DN.. 1104..
Tamaño del mango	20 mm
Tamaño de placa	11 mm
Brida	259038 6
Anchura de función L ₄	32 mm
Código ISO Soporte	DDJNR/L 2025K11
Longitud de la cabeza L ₁	48,5 mm

Tornillo para calzo	259025 5
Calzo	259031 8
Longitud total L	125 mm
Serie	QuickTurn
Tipo de boca	izquierda
Norma	DIN ISO 5610
Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	93 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8
Calzo	259211
Tornillo para calzo	259174
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659906 500
Tornillo para calzo Tipo 5	259025 5
Brida de sujeción Tipo 6	259038 6
Calzo Tipo 8	259031 8
Brida de sujeción	259350