

**Plaquita de corte KOMET®, BK7710, Denominación tipo W80: 12-010****Datos de pedido**

Número de pedido	236608 12-010
GTIN	4047109187634
Clase de artículo	24R

Descripción

Plaquita de corte KOMET® 12-010 Código ISO plaquita de corte: SOGX 050204-01
Avance f en acero < 900 N/mm²: 0,1 mm/rev,

Descripción técnica

Denominación	12-010
Avance f en acero < 900 N/mm ²	0,1 mm/rev,
Código ISO plaquita de corte	SOGX 050204-01
Serie	KUB Pentron®
Número de cambios/cortes	4
Clase	BK7710
Tipo	Aluminio
Material de corte	MD
Tipo de producto	Plaquita de corte para taladrado

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
Aluminio, plásticos	adecuado	500 m/min	N
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado	280 m/min	N
Aluminio > 10 % Si	adecuado	220 m/min	N
húmedo máximo	adecuado		