



Plaquita de corte KOMET®, BK6115, Denominación tipo W80: 12-010



Datos de pedido

Número de pedido	236607 12-010
GTIN	4047109187627
Clase de artículo	24R

Descripción

Nota:

¡No deben utilizarse en brocas de corte interior!

Tipo: GG(G)

Código ISO plaquita de corte: SOGX 050204-01

Avance f en acero $< 900 \text{ N/mm}^2$: 0,1 mm/rev,

Descripción técnica

Denominación	12-010
Avance f en acero $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,1 mm/rev,
Código ISO plaquita de corte	SOGX 050204-01
Serie	KUB Pentron®
Número de cambios/cortes	4
Clase	BK6115
Tipo	GG(G)
Material de corte	MD

Tipo de producto

Plaquita de corte para taladrado

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
GG(G)	adecuado	120 m/min	K
húmedo máximo	adecuado		