

**Garant****Barra de mandrinar acero, derecha, Ø de mango / tamaño de plaquita:  
32/15mm****Datos de pedido**

Número de pedido	250626 32/15
GTIN	4045197650603
Clase de artículo	21T

**Descripción técnica**

Juego de espigas elásticas	259047 2
Plaquita de corte adecuada	DN.. 1506..
Desplazamiento central L <sub>3</sub>	22 mm
Calzo	259031 28
Tamaño de placa	15 mm
Palanca articulada	259015 8
Juego de resortes	259044 2
Ø perforación previa mínima D <sub>mín.</sub>	40 mm
Tornillo de palanca articulada	259018 7
Código ISO Soporte	A32S PDUNR/L15
Longitud total L	250 mm
Longitud de sujeción L <sub>2</sub>	31 mm
Ángulo de ajuste κ	93 grados
Ø de mango D <sub>s</sub>	32 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de boca	derecha

Profundidad de giro interior hasta	3xD
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

## Accesorios

Tornillo de palanca articulada Tipo 7	259018 7
Juego de espárragos con resorte 10 piezas Tipo 2	259047 2
Punta de precisión para hexágono, 1/4 pulgadas E 6,3 Hexágono 3 mm	674242 3
Palanca articulada Tipo 8	259015 8
Calzo Tipo 28	259031 28
Juego de resortes 10 piezas Tipo 2	259044 2
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500