

**Garant**

**Soporte de torneado de apriete, izquierda, Tamaño de vástago / placa: 16/11mm**



**Datos de pedido**

Número de pedido	250611 16/11
GTIN	4045197650535
Clase de artículo	21T

**Descripción técnica**

Código ISO Soporte	PDJNR/L 1616H11
Anchura de función L <sub>4</sub>	20 mm
Tornillo de palanca articulada	259018 6
Juego de resortes	259044 4
Tamaño del mango	16 mm
Plaquita de corte adecuada	DN.. 1104..
Tamaño de placa	11 mm
Calzo	259031 7
Longitud de la cabeza L <sub>1</sub>	25 mm
Palanca articulada	259015 7
Juego de espigas elásticas	259047 3
Longitud total L	100 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	no

## Hoja de datos

Ángulo de ajuste $\kappa$	93 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

### Accesorios

Palanca articulada Tipo 7	259015 7
Punta de precisión para hexágono, 1/4 pulgadas E 6,3 Hexágono 2,5 mm	674242 2,5
Juego de resortes 10 piezas Tipo 4	259044 4
Calzo Tipo 7	259031 7
Juego de espárragos con resorte 10 piezas Tipo 3	259047 3
Tornillo de palanca articulada Tipo 6	259018 6
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500