



Tambor de plástico profesional "Cube", Tipo: 33N-4



Datos de pedido

Número de pedido	081113 33N-4
GTIN	4007123687503
Clase de artículo	08B

Descripción

Ejecución:

Los tambores de cable cumplen con las especificaciones de la norma DGUV I 203#006 (anteriormente BGI 608).

Tambor de cable de plástico con protección antivuelco integral y práctico mango plegable.

Nota:

Puede encontrar un soporte adecuado para el montaje en carros de taller y bancos de trabajo sobre ruedas GARANT en el n.º 914935 1.

Descripción técnica

Sistema de diagnóstico existente	sí
Estructura de cable	3G1,5
Color cable	negro
Número de tomas de corriente 230 V	4
Clase de protección IP	IP 44
Potencia nominal en estado desenrollado	3500 (16 A) W

Hoja de datos

Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Resistente a los choques y protegido contra salpicaduras de agua	Categoría 2 (K2) según BGI
Número de tomas de corriente	4
Longitud de cable	33 m
Clase de cable	H07RN-F
Número de tomas de corriente tipo F	5
Material cable	Neopreno de goma
Material del tambor	Plástico/goma
Tensión de red	230 V
Corriente nominal	16 A
Tipo de producto	Bobina de cables