



Núcleo de acero de la bobina de cables, Tipo: 50B-4



Datos de pedido

Número de pedido	081106 50B-4
GTIN	4007123687671
Clase de artículo	08B

Descripción

Ejecución:

Los tambores de cable cumplen con las especificaciones de la norma DGUV I 203#006 (anteriormente BGI 608).

Bobina de cables robusta con cuerpo de tambor de chapa de acero, parte frontal y trasera protegidas.

Descripción técnica

Corriente nominal	16 A
Tensión de red	230 V
Material cable	PUR (poliuretano)
Longitud de cable	50 m
Número de tomas de corriente tipo F	4
Clase de cable	H07BQ-F
Estructura de cable	3G1,5

Hoja de datos

Longitud	32 mm
Resistente a los choques y protegido contra salpicaduras de agua	Categoría 2 (K2) según BGI
Material del tambor	Chapa de acero
Número de tomas de corriente	4
Anchura	20 mm
Color cable	rojo
Número de tomas de corriente 230 V	4
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Altura	40 mm
Sistema de diagnóstico existente	sí
Potencia nominal en estado desenrollado	3500 (16 A) W
Clase de protección IP	IP 44
Tipo de producto	Bobina de cables