

Garant**Barra de mandrinar acero, izquierda, Ø de mango / tamaño de plaquita:
40/12mm****Datos de pedido**

Número de pedido	260033 40/12
GTIN	4045197652379
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Código ISO Soporte	A40T SCLCR/L12
Desplazamiento central L ₃	27 mm
Plaquita de corte adecuada	CC.. 1204..
Tornillo para calzo	269013 5
Calzo	269005 6
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 20
Ø perforación previa mínima D _{min.}	49 mm
Tamaño de placa	12 mm
Longitud total L	300 mm
Longitud de sujeción L ₂	38,5 mm
Ángulo de ajuste κ	95 grados
Ø de mango D _s	40 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de boca	izquierda
Profundidad de giro interior hasta	3×D
Refrigeración interior	sí

Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Tornillo para calzo Tipo 5	269013 5
Juego de tornillos para plaquita Tipo 20	269028 20
Calzo Tipo 6	269005 6
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500