

Garant
**Barra de mandrinar acero, derecha, Ø de mango / tamaño de plaquita:
40/12mm**


Datos de pedido

Número de pedido	260032 40/12
GTIN	4045197652294
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Calzo	269005 6
Plaquita de corte adecuada	CC.. 1204..
Ø perforación previa mínima D_{\min} .	49 mm
Código ISO Soporte	A40T SCLCR/L12
Desplazamiento central L_3	27 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 20
Tornillo para calzo	269013 5
Tamaño de placa	12 mm
Longitud total L	300 mm
Longitud de sujeción L_2	38,5 mm
Ángulo de ajuste κ	95 grados
Ø de mango D_s	40 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	3×D
Refrigeración interior	sí

Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Calzo Tipo 6	269005 6
Tornillo para calzo Tipo 5	269013 5
Juego de tornillos para plaquita Tipo 20	269028 20
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500