



Barra de mandrinar acero, izquierda, Ø de mango / tamaño de plaquita: 20/09mm



Datos de pedido

Número de pedido	260029 20/09
GTIN	4960664541225
Clase de artículo	25U

Descripción

Ejecución:

Canal para viruta de forma currentilínea para mejor evacuación de viruta, tendencia a vibraciones reducida, mecanizado estable.

Refrigeración interior: sí

Ø de mango D_3 : 20 mm

Código ISO Soporte: A20R SCLCR/L09

Ángulo de ajuste κ : 95 grados

Plaquita de corte adecuada: CC.. 09T3..

Ø perforación previa mínima D_{\min} : 22 mm

Desplazamiento central L_3 : 11 mm

Descripción técnica

Tamaño de placa	9 mm
Tornillo para plaquita	269022 3
Código ISO Soporte	A20R SCLCR/L09
Plaquita de corte adecuada	CC.. 09T3..
Ø perforación previa mínima D_{\min}	22 mm
Desplazamiento central L_3	11 mm
Longitud total L	200 mm
Longitud de sujeción L_2	19 mm
Ángulo de ajuste κ	95 grados

Ø de mango D _s	20 mm
Tipo de boca	izquierda
Profundidad de giro interior hasta	5×D
Norma	DIN 8024
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659906 500
Punta de precisión para Torx®, mango E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Tornillo de amarre Tipo 3	269022 3
Tornillo de amarre	269406