

**LOCTITE****Fijador de roscas, 50 ml, Denominación del fabricante: 243**

## Datos de pedido

Número de pedido	083301 243
GTIN	4058093009000
Clase de artículo	04L

## Descripción

### Ejecución:

El empleo de fijadores de roscas evita que las uniones atornilladas se aflojen y se suelten involuntariamente. Los adhesivos anaeróbicos de un componente son apropiados para todos los tipos y formas de rosca. Los atornillados se hermetizan. Se evita de forma segura el agarrotamiento.

### Fijador de roscas líquido.

#### Aplicación:

**Resistencia baja** – Separación posible con herramientas normales.

**Resistencia media** – Separación posible con herramientas normales.

**Altamente resistente** – La separación sólo es posible con herramientas especiales o calentamiento (>150 °C). Resistencia media, sirve para sujetar los tornillos y al mismo tiempo lo sella.

#### Nota:

Antes de aplicar el fijador de roscas, limpiar las roscas con limpiador universal n.º 083391 y n.º 083392. Manejo rápido y sencillo para frascos de 50 ml con el n.º 083344 tam.50.

## Descripción técnica

Quality Dress	LOCTITE 243
---------------	-------------

Para tamaño de rosca M hasta	M36
Identificación de sustancia peligrosa	GHS07: Signo de exclamación
Par inicial de arranque mínimo	26 Nm
Base química	Dimetacrilato
Margen de temperatura de aplicación	-55 - 180 °C
Capacidad	50 ml
Forma	líquido
Clase de mercancía peligrosa	9
Punto de inflamación	93 °C
adecuado para ámbito de aplicación	Fijador de roscas
adecuado para ámbito de aplicación	Unión de ensamblaje
adecuado para ámbito de aplicación	aplicación versátil
Temperatura de almacenamiento	8 - 21 °C
Propiedad	tixotrópico
Propiedad	resistente al aceite
Propiedad	resistente a las vibraciones
Propiedad	estanco
Propiedad	fluorescente bajo luz UVA
Propiedad	evita que se agarrote
Color	azul
adecuado para material	Metal
Duración a partir de la fecha de fabricación	24 mes
Resistencia funcional según	2 h
Resistencia manual al cabo de	10 min
Viscosidad dinámica	1300 - 3000 mPas
Desmontaje	con herramienta normal
Clase de resistencia	resistencia media
Densidad	1,15 g/cm <sup>3</sup>
Atributo del nombre de producto	50 ml

Tipo de producto

Fijador de roscas

---

## Accesorios

Bomba peristáltica manual con juego de agujas  
dosificadoras Aptitud para el tamaño de envase 50 ml

083344 50