

**Garant****Barra de mandrinar acero, derecha, Ø de mango / tamaño de plaquita:  
40/15mm****Datos de pedido**

Número de pedido	250626 40/15
GTIN	4045197650610
Clase de artículo	21T

**Descripción técnica**

Ø perforación previa mínima $D_{\min}$ .	50 mm
Código ISO Soporte	A40T PDUNR/L15
Desplazamiento central $L_3$	27 mm
Tornillo de palanca articulada	259018 7
Plaquita de corte adecuada	DN.. 1506..
Tamaño de placa	15 mm
Juego de espigas elásticas	259047 2
Juego de resortes	259044 2
Palanca articulada	259015 8
Calzo	259031 28
Longitud total L	300 mm
Longitud de sujeción $L_2$	38,5 mm
Ángulo de ajuste $\kappa$	93 grados
Ø de mango $D_s$	40 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de boca	derecha

Profundidad de giro interior hasta	3xD
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

## Accesorios

Punta de precisión para hexágono, 1/4 pulgadas E 6,3 Hexágono 3 mm	674242 3
Calzo Tipo 28	259031 28
Palanca articulada Tipo 8	259015 8
Juego de espárragos con resorte 10 piezas Tipo 2	259047 2
Juego de resortes 10 piezas Tipo 2	259044 2
Tornillo de palanca articulada Tipo 7	259018 7
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500