

Garant**Soporte de torneado de apriete, izquierda, Tamaño de vástago / placa:
20/11 mm****Datos de pedido**

Número de pedido	250611 20/11
GTIN	4045197650542
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Juego de resortes	259044 4
Tamaño de placa	11 mm
Juego de espigas elásticas	259047 3
Longitud de la cabeza L ₁	28 mm
Plaquita de corte adecuada	DN.. 1104..
Código ISO Soporte	PDJNR/L 2020K11
Calzo	259031 7
Tamaño del mango	20 mm
Palanca articulada	259015 7
Anchura de función L ₄	25 mm
Tornillo de palanca articulada	259018 6
Longitud total L	125 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	no

Hoja de datos

Ángulo de ajuste κ	93 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Juego de espárragos con resorte 10 piezas Tipo 3	259047 3
Palanca articulada Tipo 7	259015 7
Tornillo de palanca articulada Tipo 6	259018 6
Juego de resortes 10 piezas Tipo 4	259044 4
Punta de precisión para hexágono, 1/4 pulgadas E 6,3 Hexágono 2,5 mm	674242 2,5
Calzo Tipo 7	259031 7
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500