

Garant**Barra de mandrinar acero, izquierda, Ø de mango / tamaño de plaquita:
8/06mm****Datos de pedido**

Número de pedido	260033 8/06
GTIN	4045197652300
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Desplazamiento central L_3	6 mm
Tamaño de placa	6 mm
Plaquita de corte adecuada	CC.. 0602..
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 7
Código ISO Soporte	A08H SCLCR/L06
Ø perforación previa mínima D_{\min}	10 mm
Longitud total L	100 mm
Longitud de sujeción L_2	7 mm
Ángulo de ajuste κ	95 grados
Ø de mango D_s	8 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de boca	izquierda
Profundidad de giro interior hasta	3×D
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX8

674248 TX8

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm

659957 500