



Tope de la pieza de trabajo magnético, Tipo: 4



Datos de pedido

Número de pedido	360495 4
GTIN	4069515014991
Clase de artículo	32E

Descripción

Ejecución:

- **Ajuste en continuo y rápido.**
- **El tope se puede montar y desmontar con rapidez.**
- **Fuerza de retención hasta 5 veces superior a la obtenida con imanes normales gracias al núcleo de samario-cobalto.**

Fijación sin herramientas de la longitud de parada establecida.

Aplicación:

En todas las superficies magnéticas, como p. ej., tornillos de banco, dispositivos de medición, taladradoras y fresadoras, etc. Gato de soporte magnético en la guía del dispositivo de sujeción para el mecanizado de materiales de paredes delgadas.

Material:

Aluminio anodizado. Tornillo moleteado de acero inoxidable y varilla roscada.

Descripción técnica

Altura útil N	25 - 38 mm
Varilla roscada	M6x60 mm
Tipo de producto	Tope de la pieza de trabajo

