

Garant**Barra de mandrinar acero, izquierda, Ø de mango / tamaño de plaquita:
20/11mm****Datos de pedido**

Número de pedido	250627 20/11
GTIN	4045197650627
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Palanca articulada	259015 10
Código ISO Soporte	A20Q PDUNR/L11
Desplazamiento central L ₃	16 mm
Tamaño de placa	11 mm
Ø perforación previa mínima D _{min.}	25 mm
Plaquita de corte adecuada	DN.. 1104..
Tornillo de palanca articulada	259018 12
Longitud total L	180 mm
Longitud de sujeción L ₂	19 mm
Ángulo de ajuste κ	93 grados
Ø de mango D _s	20 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de boca	izquierda
Profundidad de giro interior hasta	3×D
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior

Tipo de producto

Barra de mandrinar

Accesorios

Palanca articulada Tipo 10

259015 10

Tornillo de palanca articulada Tipo 12

259018 12