


Garant
CC. T 060204, Clase: HB7415


Datos de pedido

Número de pedido	260052 HB7415
GTIN	4045197672209
Clase de artículo	21G

Descripción

CC. T 060204 HB7415 Clase: HB7415
 Rompevirutas: TIS
 Tolerancia: MF
 Profundidad de corte a_p : 0,2 - 2 mm
 Avance f : 0,1 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 60 - 70 m/min

Descripción técnica

Velocidad de corte v_c aplicación principal	60 - 70 m/min
Rompevirutas	TIS
Avance f	0,1 mm/rev,
Condición de corte	continuo
Aplicación principal	S
Radio angular	0,4 mm
Profundidad de corte a_p	0,2 - 2 mm

Clase	HB7415
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	CCMT 060204
Número de cambios/cortes	2
Tolerancia	MF
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado