

Garant

Soporte de torneado de apriete, izquierda, Tamaño de vástago / placa: 25/11mm



Datos de pedido

Número de pedido	250611 25/11
GTIN	4045197650559
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Calzo	259031 7
Código ISO Soporte	PDJNR/L 2525M11
Tamaño del mango	25 mm
Plaquita de corte adecuada	DN.. 1104..
Juego de resortes	259044 4
Tamaño de placa	11 mm
Palanca articulada	259015 7
Tornillo de palanca articulada	259018 6
Juego de espigas elásticas	259047 3
Anchura de función L ₄	32 mm
Longitud de la cabeza L ₁	33 mm
Longitud total L	150 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	no

Hoja de datos

Ángulo de ajuste κ	93 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Calzo Tipo 7	259031 7
Juego de espárragos con resorte 10 piezas Tipo 3	259047 3
Tornillo de palanca articulada Tipo 6	259018 6
Punta de precisión para hexágono, 1/4 pulgadas E 6,3 Hexágono 2,5 mm	674242 2,5
Palanca articulada Tipo 7	259015 7
Juego de resortes 10 piezas Tipo 4	259044 4
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500