



## Juego de barras de mandrinar de acero con RI, derecha, Tipo: SET09



### Datos de pedido

Número de pedido	260036 SET09
GTIN	4045197657701
Clase de artículo	29W

### Descripción

#### Suministro:

En maletín de plástico.

### Descripción técnica

Plaquita de corte adecuada	CC.. 09T3..
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 8
Código ISO Soporte	A16Q SCLCR/L09
Código ISO Soporte	A20R SCLCR/L09
Código ISO Soporte	A25R SCLCR/L09
Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$	20 mm
Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$	25 mm
Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$	28 mm
Longitud de sujeción $L_2$	15 mm
Longitud de sujeción $L_2$	18 mm

Longitud de sujeción L <sub>2</sub>	23 mm
Desplazamiento central L <sub>3</sub>	10,7 mm
Desplazamiento central L <sub>3</sub>	10,5 mm
Desplazamiento central L <sub>3</sub>	14,5 mm
Longitud total L	180 mm
Longitud total L	200 mm
Longitud total L	200 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	3×D
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Barra de mandrinar

## Accesorios

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659906 500
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Barra de mandrinar acero Ø de mango / tamaño de plaquita 20/09 mm	260032 20/09
Barra de mandrinar acero Ø de mango / tamaño de plaquita 16/09 mm	260032 16/09
Barra de mandrinar acero Ø de mango / tamaño de plaquita 25/12 mm	260032 25/12
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500