

**Garant****Barra de mandrinar acero, derecha, Ø de mango / tamaño de plaquita:  
8/06mm****Datos de pedido**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 260032 8/06   |
| GTIN              | 4045197652225 |
| Clase de artículo | 21T           |

**Descripción técnica**

|   |                     |
|---|---------------------|
| Código ISO Soporte                            | A08H SCLCR/L06      |
| Juego tornillo para plaquita reversible       | 269028 7            |
| Tamaño de placa                               | 6 mm                |
| Desplazamiento central L <sub>3</sub>         | 6 mm                |
| Plaquita de corte adecuada                    | CC.. 0602..         |
| Ø perforación previa mínima D <sub>min.</sub> | 10 mm               |
| Longitud total L                              | 100 mm              |
| Longitud de sujeción L <sub>2</sub>           | 7 mm                |
| Ángulo de ajuste κ                            | 95 grados           |
| Ø de mango D <sub>s</sub>                     | 8 mm                |
| Norma   | DIN 8024            |
| Tipo de boca                                  | derecha             |
| Profundidad de giro interior hasta            | 3×D                 |
| Refrigeración interior                        | sí                  |
| Aplicación                                    | Cilindrado interior |
| Tipo de producto                              | Barra de mandrinar  |

---

## Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX8

674248 TX8

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm

659957 500