

**Garant****Barra de mandrinar acero, izquierda, Ø de mango / tamaño de plaquita:  
25/11mm****Datos de pedido**

Número de pedido	250627 25/11
GTIN	4045197650634
Clase de artículo	21T

**Descripción técnica**

Ø perforación previa mínima $D_{\min}$	32 mm
Tornillo de palanca articulada	259018 6
Plaquita de corte adecuada	DN.. 1104..
Palanca articulada	259015 7
Tamaño de placa	11 mm
Juego de espigas elásticas	259047 2
Juego de resortes	259044 4
Desplazamiento central $L_3$	18,5 mm
Código ISO Soporte	A25R PDUNR/L11
Calzo	259031 7
Longitud total L	200 mm
Longitud de sujeción $L_2$	24 mm
Ángulo de ajuste $\kappa$	93 grados
Ø de mango $D_s$	25 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de boca	izquierda

Profundidad de giro interior hasta	3×D
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

## Accesorios

Palanca articulada Tipo 7	259015 7
Tornillo de palanca articulada Tipo 6	259018 6
Punta de precisión para hexágono, 1/4 pulgadas E 6,3 Hexágono 2,5 mm	674242 2,5
Juego de espárragos con resorte 10 piezas Tipo 2	259047 2
Juego de resortes 10 piezas Tipo 2	259044 2
Calzo Tipo 7	259031 7
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500