

**Garant****Soporte de torneado de apriete, izquierda, Tamaño de vástago / placa:  
32/15mm****Datos de pedido**

Número de pedido	250609 32/15
GTIN	4045197654601
Clase de artículo	21T

**Descripción técnica**

Código ISO Soporte	DDJNR/L 3232 P15
Tornillo para calzo	259025 10
Plaquita de corte adecuada	DN.. 1506..
Anchura de función L <sub>4</sub>	40 mm
Tamaño del mango	32 mm
Longitud de la cabeza L <sub>1</sub>	40 mm
Brida, tornillo, resorte	259035 2
Calzo	259031 28
Tamaño de placa	15 mm
Longitud total L	170 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	93 grados
Aplicación	Refrentado

Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

### Accesorios

Calzo Tipo 28	259031 28
Tornillo para calzo Tipo 10	259025 10
Unidad de brida Tipo 2	259035 2
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX20	674248 TX20
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500