

Garant**Barra de mandrinar acero, izquierda, Ø de mango / tamaño de plaquita:
12/06mm****Datos de pedido**

Número de pedido	260033 12/06
GTIN	4045197652324
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Desplazamiento central L ₃	9 mm
Plaquita de corte adecuada	CC.. 0602..
Código ISO Soporte	A12L SCLCR/L06
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 22
Tamaño de placa	6 mm
Ø perforación previa mínima D _{mín.}	16 mm
Longitud total L	140 mm
Longitud de sujeción L ₂	11 mm
Ángulo de ajuste κ	95 grados
Ø de mango D _s	12 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Profundidad de giro interior hasta	3×D
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Juego de tornillos para plaquita Tipo 22	269028 22
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500