



Juego de barras de mandrinar de acero con RI, izquierda, Tipo: SET06



Datos de pedido

Número de pedido	260037 SET06
GTIN	4045197656643
Clase de artículo	29W

Descripción

Suministro:

En caja de plástico.

Descripción técnica

Plaquita de corte adecuada	CC.. 0602..
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 7
Código ISO Soporte	A0608H SCLCR/L06
Código ISO Soporte	A0810J SCLCR/L06
Código ISO Soporte	A1012K SCLCR/L06
Código ISO Soporte	A1216M SCLCR/L06
Longitud de sujeción L ₂	7 mm
Longitud de sujeción L ₂	9 mm
Longitud de sujeción L ₂	11 mm

Longitud de sujeción L ₂	15 mm
∅ perforación previa mínima D _{mín.}	8 mm
∅ perforación previa mínima D _{mín.}	11 mm
∅ perforación previa mínima D _{mín.}	13 mm
∅ perforación previa mínima D _{mín.}	16 mm
Desplazamiento central L ₃	4 mm
Desplazamiento central L ₃	6 mm
Desplazamiento central L ₃	7 mm
Desplazamiento central L ₃	9 mm
Longitud de la cabeza L ₁	22 mm
Longitud de la cabeza L ₁	27 mm
Longitud de la cabeza L ₁	33 mm
Longitud de la cabeza L ₁	42 mm
Anchura de cuello L ₄	6 mm
Anchura de cuello L ₄	8 mm
Anchura de cuello L ₄	10 mm
Anchura de cuello L ₄	12 mm
Longitud total L	100 mm
Longitud total L	110 mm
Longitud total L	125 mm
Longitud total L	150 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Profundidad de giro interior hasta	3×D
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8
Juego de tornillos para plaquita Tipo 7	269028 7
Barra de mandrinar acero Ø de mango / tamaño de plaquita 1216/06 mm	260033 1216/06
Barra de mandrinar acero Ø de mango / tamaño de plaquita 0608/06 mm	260033 0608/06
Barra de mandrinar acero Ø de mango / tamaño de plaquita 0810/06 mm	260033 0810/06
Barra de mandrinar acero Ø de mango / tamaño de plaquita 1012/06 mm	260033 1012/06
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500