

Garant**Barra de mandrinar acero, derecha, Ø de mango / tamaño de plaquita:
10/06mm**

Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 260032 10/06 |
| GTIN | 4045197652232 |
| Clase de artículo | 21T |

Descripción técnica

| | |
|---|---------------------|
| Código ISO Soporte | A10K SCLCR/L06 |
| Tamaño de placa | 6 mm |
| Desplazamiento central L ₃ | 7 mm |
| Plaquita de corte adecuada | CC.. 0602.. |
| Juego tornillo para plaquita reversible | 269028 22 |
| Ø perforación previa mínima D _{min.} | 12 mm |
| Longitud total L | 125 mm |
| Longitud de sujeción L ₂ | 9 mm |
| Ángulo de ajuste κ | 95 grados |
| Ø de mango D _s | 10 mm |
| Norma | DIN 8024 |
| Tipo de boca | derecha |
| Profundidad de giro interior hasta | 3×D |
| Refrigeración interior | sí |
| Aplicación | Cilindrado interior |
| Tipo de producto | Barra de mandrinar |

Accesorios

| | |
|---|------------|
| Juego de tornillos para plaquita Tipo 22 | 269028 22 |
| Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX8 | 674248 TX8 |
| Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm | 659957 500 |