

Garant
**Soporte de torneado de apriete, izquierda, Tamaño de vástago / placa:
25/15mm**

Datos de pedido

Número de pedido	250611 25/15
GTIN	4045197650573
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Plaquita de corte adecuada	DN.. 1506..
Tamaño del mango	25 mm
Juego de resortes	259044 2
Juego de espigas elásticas	259047 2
Longitud de la cabeza L ₁	35 mm
Tornillo de palanca articulada	259018 7
Calzo	259031 28
Tamaño de placa	15 mm
Palanca articulada	259015 8
Código ISO Soporte	PDJNR/L 2525M15
Anchura de función L ₄	32 mm
Longitud total L	150 mm
Serie	QuickTurn
Norma	DIN ISO 5610
Tipo de boca	izquierda

Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	93 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Tornillo de palanca articulada Tipo 7	259018 7
Punta de precisión para hexágono, 1/4 pulgadas E 6,3 Hexágono 3 mm	674242 3
Calzo Tipo 28	259031 28
Juego de resortes 10 piezas Tipo 2	259044 2
Palanca articulada Tipo 8	259015 8
Juego de espárragos con resorte 10 piezas Tipo 2	259047 2
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500