

Hoja de datos

LLAMBRICH

de alta precisión

Portabrocas con autoamarre, Tipo: 8



Datos de pedido

Número de pedido	341421 8
GTIN	8436004857012
Clase de artículo	39Z

Descripción

Ejecución:

Modelo industrial

Con cono de portabrocas DIN 238

Aplicación:

Para taladradoras de columna.

Para enchufar a mangos enchufables n.º 342300 – 342887 o directamente al husillo de la máquina.

Descripción técnica

Gama de sujeción	0 - 8 mm
Longitud cabezal portabrocas cerrado	78 mm
Cono de portabrocas	B 12
Ø exterior	37 mm
máximo Ø cono de portabrocas	12,065 mm
Tipo de producto	Portabrocas sin llave