



## Portabrocas con autoamarre, Tipo: 13/16



### Datos de pedido

Número de pedido	341421 13/16
GTIN	8436004856626
Clase de artículo	39Z

### Descripción

#### Ejecución:

Modelo industrial

Con cono de portabrocas DIN 238

#### Aplicación:

Para taladradoras de columna.

Para enchufar a mangos enchufables n.º 342300 – 342887 o directamente al husillo de la máquina.

### Descripción técnica

Longitud cabezal portabrocas cerrado	103 mm
Gama de sujeción	1 - 13 mm
máximo Ø cono de portabrocas	15,733 mm
Ø exterior	47 mm
Cono de portabrocas	B 16
Tipo de producto	Portabrocas sin llave