



Portabrocas con autoamarre, Tipo: 7,4-3/8



Datos de pedido

Número de pedido	341760 7,4-3/8
GTIN	8436004856657
Clase de artículo	39Z

Descripción

Ejecución:

- Portabrocas de sujeción automática sin llave con altas fuerzas de sujeción.
- Muy ergonómico, fácil de manejar.
- Óptimo para el sector médico gracias a la resistencia del autoclave.
- Fabricado en acero altamente resistente a la corrosión.
- Los más altos estándares de calidad y seguridad gracias a la certificación según ISO 13485.
- El agujero pasante permite que los taladros, escariadores, pernos y otras herramientas se utilicen de forma segura.

Aplicación:

Para uso en la industria química, de alimentos y bebidas, médica o aviación.

Descripción técnica

Longitud cabezal portabrocas cerrado	66 mm
Adaptador	3/8-24 pul
Ø exterior	32 mm
Gama de sujeción	0,3 - 7,4 mm
Longitud cabezal portabrocas abierto	59 mm
Peso	0,218 kg
Tipo de producto	Portabrocas sin llave

