



Pinza excéntrica, Rosca: M8



Datos de pedido

Número de pedido	370052 M8
GTIN	4059245559695
Clase de artículo	37K

Descripción

Ventaja:

- **Diseño compacto.**
- **Sujeción rápida y sencilla de componentes.**

Aplicación:

Para la sujeción lateral de piezas de trabajo estrechas y anchas. La pieza de trabajo se sujeta apretando el dispositivo de sujeción excéntrico con una llave de boca.

Material:

Acero bonificado, pavonado.

Descripción técnica

Fuerza de sujeción	5,2 kN
Longitud L	12 mm
Par de apriete máximo	50 Nm
Elevación S	4,4 mm
Altura H ₁	8 mm

Hoja de datos

L_1	16,4 mm
Altura H_2	12 mm
SW_1	6 mm
$\varnothing D$	24 mm
Altura H	16 mm
Ancho de llave SW	19 mm
Tipo de producto	Tensor de tracción hacia abajo