



Vaso de punta IMPACT de 6 caras, 1/2 pulgada, Hexágono: 19mm



Datos de pedido

Número de pedido	651310 19
GTIN	4069515023283
Clase de artículo	62D

Descripción

Ejecución:

Forma fuerte especial para la aplicación en destornilladores de golpe de presión o eléctricos. Con agujero transversal y ranura anular para la fijación. Cuadrado interior según DIN 3121.

Por razones de seguridad es absolutamente necesaria la fijación con clavija de conexión y anillo de goma.

Por razones de seguridad es absolutamente necesaria la fijación con clavija de conexión y anillo de goma.

Material:

Acero al cromo-molibdeno, superficie pavonada.

Descripción técnica

Longitud	75 mm
Hexágono	19 mm
Ø lado carraca	25 mm
Cuadrado de accionamiento	1/2 pul
Perfil de salida	Destornillador de 6 caras
adecuado para inserto de máquina	sí
Tipo de producto	Vaso

Productos adecuados

Hoja de datos

<https://www.hoffmann-group.com/ES/es/hom/p/651310-19>
