

**Garant**
**Barra de mandrinar acero, derecha, Ø de mango / tamaño de plaquita:  
12/06mm**


## Datos de pedido

Número de pedido	260032 12/06
GTIN	4045197652249
Clase de artículo	21T

## Descripción técnica

Código ISO Soporte	A12L SCLCR/L06
Ø perforación previa mínima $D_{\min}$	16 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 22
Desplazamiento central $L_3$	9 mm
Tamaño de placa	6 mm
Plaquita de corte adecuada	CC.. 0602..
Longitud total L	140 mm
Longitud de sujeción $L_2$	11 mm
Ángulo de ajuste $\kappa$	95 grados
Ø de mango $D_s$	12 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	3×D
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

---

## Accesorios

Juego de tornillos para plaquita Tipo 22

269028 22

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX8

674248 TX8

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm

659957 500