

Garant

Soporte de torneado de apriete, izquierda, Tamaño de vástago / placa: 32/15mm



Datos de pedido

Número de pedido	250611 32/15
GTIN	4045197654625
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Juego de resortes	259044 2
Plaquita de corte adecuada	DN.. 1506..
Calzo	259031 28
Tornillo de palanca articulada	259018 7
Palanca articulada	259015 8
Longitud de la cabeza L ₁	36 mm
Tamaño del mango	32 mm
Tamaño de placa	15 mm
Código ISO Soporte	PDJNR/L 3232P15
Anchura de función L ₄	40 mm
Juego de espigas elásticas	259047 2
Longitud total L	170 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	no

Ángulo de ajuste κ	93 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Tornillo de palanca articulada Tipo 7	259018 7
Juego de resortes 10 piezas Tipo 2	259044 2
Punta de precisión para hexágono, 1/4 pulgadas E 6,3 Hexágono 3 mm	674242 3
Palanca articulada Tipo 8	259015 8
Calzo Tipo 28	259031 28
Juego de espárragos con resorte 10 piezas Tipo 2	259047 2
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500