

# Soporte de torneado de apriete, derecha, Tamaño de vástago / placa: 25/11mm



### Datos de pedido

Número de pedido	250610 25/11
GTIN	4045197650504
Clase de artículo	21T

### Descripción técnica

Juego de resortes	259044 4
Juego de espigas elásticas	259047 3
Palanca articulada	259015 7
Plaquita de corte adecuada	DN 1104
Código ISO Soporte	PDJNR/L 2525M11
Calzo	259031 7
Tamaño de placa	11 mm
Tamaño del mango	25 mm
Longitud de la cabeza L₁	33 mm
Anchura de función L₄	32 mm
Tornillo de palanca articulada	259018 6
Longitud total L	150 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	no

## Hoja de datos

Ángulo de ajuste κ	93 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

#### Accesorios

Juego de resortes10 piezas Tipo 4	259044 4
Palanca articulada Tipo 7	259015 7
Tornillo de palanca articulada Tipo 6	259018 6
Punta de precisión para hexágono, 1/4 pulgadas E 6,3 Hexágono 2,5 mm	674242 2,5
Calzo Tipo 7	259031 7
Juego de espárragos con resorte10 piezas Tipo 3	259047 3
Destornillador dinamométricocon escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500