

Garant**Barra de mandrinar para tronzado, izquierda, Ø del mango DS / anchura de tronzado w: 32/6mm****Datos de pedido**

Número de pedido	273791 32/6
GTIN	4045197640536
Clase de artículo	21W

Descripción**Ejecución:**

Fabricados de acero para herramientas altamente resistente ($> 1300 \text{ N} / \text{mm}^2$). En combinación con la sujeción convexa de la plaquita se consigue la máxima resistencia frente a las fuerzas de corte axiales y radiales, aumentando considerablemente la calidad de la superficie y la productividad.

Descripción técnica

Tornillo	279815 8 (TX20; 4,5 Nm)
Ø perforación previa mínima $D_{\text{mín.}}$	40 mm
$t_{\text{máx.}}$ mecanizado interior	11,5 mm
Ancho de tronzado w	6 mm
Desplazamiento central L_3	22 mm
Longitud total L	300 mm
Voladizo L_1 de los soportes retraídos	50 mm
Ø de mango D_s	32 mm
Intervalo de aplicación	Ranurado interno radial
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	sí
Posibilidad de tronzado axial	sí

Tipo de producto

Barra de mandrinar

Accesorios

Tornillo ajuste Tipo 8

279815 8

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil
Torx® TX20

674248 TX20

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para
puntas intercambiables Par máximo 500 cNm

659957 500