


Garant**DNMG 110404, Clase: HB7020**

Datos de pedido

Número de pedido	250652 HB7020
GTIN	4045197699244
Clase de artículo	21G

Descripción

DNMG 110404 HB7020 Clase: HB7020
Rompevirutas: SS
Profundidad de corte a_p : 0,3 - 2 mm
Avance f : 0,1 - 0,4 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal: 150 - 400 m/min

Descripción técnica

Velocidad de corte v_c aplicación principal	150 - 400 m/min
Radio angular	0,4 mm
Profundidad de corte a_p	0,3 - 2 mm
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Rompevirutas	SS
Aplicación principal	P
Avance f	0,1 - 0,4 mm/rev,

Clase	HB7020
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	DNMG 110404
Número de cambios/cortes	4
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado