

**Garant****Barra de mandrinar acero, izquierda, Ø de mango / tamaño de plaquita:  
32/12mm****Datos de pedido**

Número de pedido	260033 32/12
GTIN	4045197652362
Clase de artículo	21T

**Descripción técnica**

Calzo	269005 6
Ø perforación previa mínima $D_{\min}$ .	40 mm
Tamaño de placa	12 mm
Desplazamiento central $L_3$	22 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 20
Código ISO Soporte	A32S SCLCR/L12
Tornillo para calzo	269013 5
Plaquita de corte adecuada	CC.. 1204..
Longitud total L	250 mm
Longitud de sujeción $L_2$	31 mm
Ángulo de ajuste $\kappa$	95 grados
Ø de mango $D_s$	32 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de boca	izquierda
Profundidad de giro interior hasta	3xD
Refrigeración interior	sí

Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

## Accesorios

Tornillo para calzo Tipo 5	269013 5
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Calzo Tipo 6	269005 6
Juego de tornillos para plaquita Tipo 20	269028 20
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500