

**Garant****Soporte de torneado de apriete, derecha, Tamaño de vástago / placa:  
20/15mm****Datos de pedido**

Número de pedido	250610 20/15
GTIN	4045197650511
Clase de artículo	21T

**Descripción técnica**

Palanca articulada	259015 8
Anchura de función L <sub>4</sub>	25 mm
Calzo	259031 28
Tornillo de palanca articulada	259018 7
Tamaño del mango	20 mm
Plaquita de corte adecuada	DN.. 1506..
Código ISO Soporte	PDJNR/L 2020K15
Juego de resortes	259044 2
Juego de espigas elásticas	259047 2
Tamaño de placa	15 mm
Longitud de la cabeza L <sub>1</sub>	35 mm
Longitud total L	125 mm
Serie	QuickTurn
Norma	DIN ISO 5610
Tipo de boca	derecha

Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste $\kappa$	93 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

## Accesorios

Juego de espárragos con resorte 10 piezas Tipo 2	259047 2
Calzo Tipo 28	259031 28
Juego de resortes 10 piezas Tipo 2	259044 2
Tornillo de palanca articulada Tipo 7	259018 7
Palanca articulada Tipo 8	259015 8
Punta de precisión para hexágono, 1/4 pulgadas E 6,3 Hexágono 3 mm	674242 3
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500