

LOCTITE**Sellador de roscas, 50 ml, ID del fabricante: 572**

Datos de pedido

Número de pedido	083321 572
GTIN	5010266572321
Clase de artículo	04L

Descripción

Ejecución:

Los selladores sustituyen al cáñamo, a las cintas de sellado y las pastas, son resistentes a gases, líquidos, aire, agua, aceites, hidrocarburos y muchos productos químicos. El **contacto completo con la superficie** garantiza la **estanqueidad al 100 %**. Durante el montaje es posible desenroscar los elementos o corregir su posición en todo momento sin necesidad de herramientas mientras el producto no se haya endurecido todavía. Los restos de sellador no obstruyen filtros ni válvulas.

Aplicación:

De endurecimiento lento, para accesorios, grifos y válvulas.

Nota:

Antes de aplicar el sellador, limpiar las roscas con limpiador universal n.º 083391 y n.º 083392.

Descripción técnica

Para tamaño de rosca pulgadas	3 pul
Identificación de sustancia peligrosa	GHS07: Signo de exclamación
Para tamaño de rosca M hasta	M80

Resistencia funcional según	72 h
Par inicial de arranque mínimo	7 Nm
Quality Dress	LOCTITE 572
Temperatura de almacenamiento	8 - 21 °C
Resistencia manual al cabo de	12 min
Color	blanco
Viscosidad dinámica	14400 - 28600 mPas
adecuado para ámbito de aplicación	Roscas de tubo
adecuado para ámbito de aplicación	Piezas de conexión
Capacidad	50 ml
intersticio máximo	0,1 mm
Base química	Dimetacrilato
adecuado para material	Metal
Forma	pastoso
Punto de inflamación	93 °C
Margen de temperatura de aplicación	-55 - 150 °C
Duración a partir de la fecha de fabricación	24 mes
Clase de resistencia	resistencia media
Atributo del nombre de producto	50 ml
Tipo de producto	Sellador