

Garant
**Barra de mandrinar acero, derecha, Ø de mango / tamaño de plaquita:
20/11 mm**


Datos de pedido

Número de pedido	250626 20/11
GTIN	4045197650580
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Desplazamiento central L_3	16 mm
Plaquita de corte adecuada	DN.. 1104..
Tamaño de placa	11 mm
Palanca articulada	259015 10
Ø perforación previa mínima $D_{min.}$	25 mm
Código ISO Soporte	A20Q PDUNR/L11
Tornillo de palanca articulada	259018 12
Longitud total L	180 mm
Longitud de sujeción L_2	19 mm
Ángulo de ajuste κ	93 grados
Ø de mango D_s	20 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	3×D
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior

Tipo de producto

Barra de mandrinar

Accesorios

Palanca articulada Tipo 10

259015 10

Tornillo de palanca articulada Tipo 12

259018 12