


**DNMG 150604, Clase: CA6525**

**Datos de pedido**

Número de pedido	250696 CA6525
GTIN	4960664513147
Clase de artículo	25E

**Descripción**

DNMG 150604 CA6525 Clase: CA6525  
 Rompevirutas: MQ  
 Profundidad de corte  $a_p$ : 0,3 - 2 mm  
 Avance  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/rev,  
 Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 60 - 220 m/min

**Descripción técnica**

Condición de corte	ligeramente interrumpido
Rompevirutas	MQ
Profundidad de corte $a_p$	0,3 - 2 mm
Radio angular	0,4 mm
Aplicación principal	M
Avance $f$	0,05 - 0,25 mm/rev,
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	60 - 220 m/min

Clase	CA6525
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	DNMG 150604
Número de cambios/cortes	4
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado