

**Garant****Barra de mandrinar para tronzado, izquierda, Ø del mango DS / anchura de tronzado w: 25/2,5mm****Datos de pedido**

Número de pedido	273791 25/2,5
GTIN	4045197485366
Clase de artículo	21W

**Descripción****Ejecución:**

Fabricados de acero para herramientas altamente resistente ( $> 1300 \text{ N} / \text{mm}^2$ ). En combinación con la sujeción convexa de la plaquita se consigue la máxima resistencia frente a las fuerzas de corte axiales y radiales, aumentando considerablemente la calidad de la superficie y la productividad.

**Descripción técnica**

Ancho de tronzado w	2,5 mm
Desplazamiento central L <sub>3</sub>	19 mm
Tornillo	279815 8 (TX20; 4,5 Nm)
t <sub>máx.</sub> mecanizado interior	6 mm
Ø perforación previa mínima D <sub>min.</sub>	32 mm
Longitud total L	250 mm
Voladizo L <sub>1</sub> de los soportes retraídos	40 mm
Ø de mango D <sub>s</sub>	25 mm
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	sí
Posibilidad de tronzado axial	sí
Tipo de producto	Barra de mandrinar

---

## Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX20

674248 TX20

Tornillo ajuste Tipo 8

279815 8

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm

659957 500