

Garant**Barra de mandrinar acero, derecha, Ø de mango / tamaño de plaquita:
25/11mm****Datos de pedido**

Número de pedido	250626 25/11
GTIN	4045197650597
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Tornillo de palanca articulada	259018 6
Juego de espigas elásticas	259047 2
Tamaño de placa	11 mm
Juego de resortes	259044 4
Calzo	259031 7
Desplazamiento central L ₃	18,5 mm
Código ISO Soporte	A25R PDUNR/L11
Palanca articulada	259015 7
Plaquita de corte adecuada	DN.. 1104..
Ø perforación previa mínima D _{min.}	32 mm
Longitud total L	200 mm
Longitud de sujeción L ₂	24 mm
Ángulo de ajuste κ	93 grados
Ø de mango D _s	25 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de boca	derecha

Profundidad de giro interior hasta	3xD
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Palanca articulada Tipo 7	259015 7
Juego de resortes 10 piezas Tipo 2	259044 2
Tornillo de palanca articulada Tipo 6	259018 6
Calzo Tipo 7	259031 7
Juego de espárragos con resorte 10 piezas Tipo 2	259047 2
Punta de precisión para hexágono, 1/4 pulgadas E 6,3 Hexágono 2,5 mm	674242 2,5
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500