

Garant

Soporte de apriete acodado – 90° exterior, derecha, Anchura del mango b: 20mm



Datos de pedido

Número de pedido	273805 20
GTIN	4045197499974
Clase de artículo	21W

Descripción

Ejecución:

- **Unión extremadamente rígida y sujeción precisa mediante superficie de contacto dentada entre soporte para plaquitas y soporte de apriete.**
- **Para asegurar la unión óptima, el par de apriete máximo del tornillo de montaje está grabado por láser en el mango.**
- **Precisión de posicionamiento máxima, así como resistencia máxima frente a las fuerzas de corte axiales y radiales.**

Idóneo para :

Soporte para plaquitas n.º 273821; 273823; 273825; 273829.

Suministro:

Incluye tornillos de montaje.

Nota:

Los soportes para plaquitas se tienen que pedir por separado.

Longitud de la cabeza L₁: 20,5 mm

Longitud total L: 135 mm

L₂: 33 mm

Tornillo: 279815 9 (TX25; 6 Nm)

Descripción técnica

L ₂	33 mm
Tornillo	279815 9 (TX25; 6 Nm)
Longitud de la cabeza L ₁	20,5 mm

Anchura del mango b	20 mm
Longitud total L	135 mm
Tipo de boca	derecha
Tipo de producto	Soporte de apriete

Accesorios

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 1600 cNm	659906 1600
Tornillo ajuste Tipo 9	279815 9
Tornillo apriete	279910
Punta de precisión para Torx®, mango E 6,3 Perfil Torx® TX25	674248 TX25
Varilla de 8 mm, con imán Con asiento para puntas de 1/4 pulgada Longitud total 50 mm	659874 50