



Atornillador reversible neumático, Tipo: S2465-L



Datos de pedido

Número de pedido	079162 S2465-L
GTIN	
Clase de artículo	03R

Descripción

Ejecución:

Todos los datos técnicos se refieren a una presión de flujo de **6,3 bar** y el Ø interior de la manguera indicado.

Los destornilladores de pistola S24 PRO tienen una función de apagado para un atornillado de alta calidad. Estas herramientas cumplen con los requisitos de rendimiento, precisión y estabilidad de la industria. Los destornilladores pequeños PRO ergonómicamente bien equilibrados son prácticos, productivos y ofrecen un ajuste de par fácil.

Pieza de repuesto:

Kits de mantenimiento seleccionados: se suministran a petición juegos de piezas de recambio para el mantenimiento y revisión preventivos para la mayoría de herramientas neumáticas Atlas Copco.

Descripción técnica

Tamaño de tubo recomendado (Ø interior)	10 mm
Asiento para puntas	F 6,3
Intervalo de par	0,8-6,5 Nm
Conexión aire comprimido	1/4 pul
Longitud	232 mm
Ø máximo de tornillo (8,8–12,9)	M5

Hoja de datos

Demanda de aire máxima	870 l/min
Velocidad de giro máxima	1000 min ⁻¹
Nivel sonoro de funcionamiento	87 dB(A)
Suministro de energía	Operado por aire comprimido
Peso	0,8 kg
Forma constructiva	Barra
Vibraciones máximas según EN	<2,5 m/s ²
Rosca de conexión	NPT
Tipo de producto	Atornillador