

**Lámpara LED con batería Versión 0 sin batería, 18 V, Tipo: M18TLED****Datos de pedido**

Número de pedido	073211 M18TLED
GTIN	4002395380220
Clase de artículo	07A

Descripción**Ejecución:**

Resistentes lámparas de batería de iones de litio con luminosidad elevada. Con cabezal de lámpara LED ajustable.

Tulipa ajustable 135°.

Idóneo para:

Baterías Milwaukee de 18 V (n.º 073816 MB18 y 073827 MB18).

Suministro:

Lámpara de batería sin batería y sin cargador.

Descripción técnica

Quality Dress	M18TLED-0
Tensión de batería	18 V
Cantidad de baterías contenidas	0
Tipo batería	Ion de litio
Peso sin batería	300 g

Corriente de alumbrado	120 lm
Bombilla	Módulo LED
Suministro de energía	a batería
Ángulo de giro	135 grados
Zona ATEX	ninguno
Atributo del nombre de producto	18 V
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Milwaukee tipo B 18 V
Tipo de producto	Lámpara de trabajo

Accesorios

Iones de Li Sistema M18B5 Tipo de batería MB18	073816 MB18
Cargador de batería Tipo M1218FC	073840 M1218FC
Cargador de batería Tipo M1218C	073840 M1218C