

**Garant****Barra de mandrinar HSS, derecha, Longitud de alcance / placa: 66/S4mm****Datos de pedido**

Número de pedido	268702 66/S4
GTIN	4045197591937
Clase de artículo	21V

**Descripción técnica**

Código ISO Soporte	AH08H SCLDR/LS4
Tamaño de placa	4 mm
Ø perforación previa mínima $D_{\min}$	9,05 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 10
Desplazamiento central $L_3$	4,5 mm
Plaquita de corte adecuada	CDCT S4010.
Longitud total L	100 mm
Longitud de sujeción $L_2$	7,49 mm
Ángulo de ajuste $\kappa$	95 grados
Ø de mango $D_s$	8 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	5×D
Material de corte	HSS
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

---

## Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX6

674248 TX6

Juego de tornillos para plaquita Tipo 10

269028 10

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 200 cNm

659957 200