

Garant**Barra de mandrinar HSS, izquierda, Longitud de alcance / placa: 66/S4mm****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 268706 66/S4 |
| GTIN | 4045197591975 |
| Clase de artículo | 21V |

Descripción técnica

| | |
|---|---------------------|
| Juego tornillo para plaquita reversible | 269028 10 |
| Tamaño de placa | 4 mm |
| Plaquita de corte adecuada | CDCT S4010. |
| Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$ | 9,05 mm |
| Código ISO Soporte | AH08H SCLDR/LS4 |
| Desplazamiento central L_3 | 4,5 mm |
| Longitud total L | 100 mm |
| Longitud de sujeción L_2 | 7,49 mm |
| Ángulo de ajuste κ | 95 grados |
| Ø de mango D_s | 8 mm |
| Norma | Norma de fábrica |
| Tipo de boca | izquierda |
| Profundidad de giro interior hasta | 5×D |
| Material de corte | HSS |
| Refrigeración interior | sí |
| Aplicación | Cilindrado interior |
| Tipo de producto | Barra de mandrinar |

Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX6

674248 TX6

Juego de tornillos para plaquita Tipo 10

269028 10

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 200 cNm

659957 200