

LOCTITE**Sellador de roscas, 50 ml, ID del fabricante: 542**

Datos de pedido

Número de pedido	083321 542
GTIN	5010266542348
Clase de artículo	04L

Descripción

Ejecución:

Los selladores sustituyen al cáñamo, a las cintas de sellado y las pastas, son resistentes a gases, líquidos, aire, agua, aceites, hidrocarburos y muchos productos químicos. El **contacto completo con la superficie** garantiza la **estanqueidad al 100 %**. Durante el montaje es posible desenroscar los elementos o corregir su posición en todo momento sin necesidad de herramientas mientras el producto no se haya endurecido todavía. Los restos de sellador no obstruyen filtros ni válvulas.

Aplicación:

Sellador de rosca de precisión para hidráulica y neumática.

Nota:

Antes de aplicar el sellador, limpiar las roscas con limpiador universal n.º 083391 y n.º 083392.

Descripción técnica

Para tamaño de rosca pulgadas	3/4 pul
Identificación de sustancia peligrosa	GHS07: Signo de exclamación
Para tamaño de rosca M hasta	M26

Quality Dress	LOCTITE 542
Par inicial de arranque mínimo	15 Nm
Resistencia funcional según	3 h
Base química	Dimetacrilato
Resistencia manual al cabo de	30 min
Viscosidad dinámica	400 - 800 mPas
intersticio máximo	0,2 mm
Margen de temperatura de aplicación	-55 - 150 °C
Color	marrón
Temperatura de almacenamiento	8 - 21 °C
adecuado para material	Metal
adecuado para ámbito de aplicación	Uniones roscadas finas
adecuado para ámbito de aplicación	Atornillados
Capacidad	50 ml
Forma	líquido
Duración a partir de la fecha de fabricación	24 mes
Clase de resistencia	resistencia media
Densidad	1,08 g/cm ³
Atributo del nombre de producto	50 ml
Tipo de producto	Sellador