

**Garant****Barra de mandrinar HSS, derecha, Longitud de alcance / placa: 46/S4mm****Datos de pedido**

Número de pedido	268702 46/S4
GTIN	4045197591913
Clase de artículo	21V

**Descripción técnica**

Desplazamiento central L <sub>3</sub>	3 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 10
Ø perforación previa mínima D <sub>min.</sub>	5,78 mm
Código ISO Soporte	AH05X SCLDR/LS4
Tamaño de placa	4 mm
Plaquita de corte adecuada	CDCT S4010.
Longitud total L	65 mm
Longitud de sujeción L <sub>2</sub>	4,6 mm
Ángulo de ajuste κ	95 grados
Ø de mango D <sub>s</sub>	5 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	5×D
Material de corte	HSS
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

---

## Accesorios

Juego de tornillos para plaquita Tipo 10	269028 10
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX6	674248 TX6
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 200 cNm	659957 200